

## Extra Translucent

Transluzenz von > 45 %, Biegefestigkeit > 1.150 MPa

ET

Die Produktserie Extra Translucent eignet sich sehr gut für den Seitenzahnbereich. Dort kann sie monolithisch eingesetzt werden. Im Frontzahnbereich empfehlen wir mindestens ein Cut-Back aufgrund fehlender Transluzeigenschaften.

Die Besonderheit liegt in dem ausgewogenen Verhältnis von gleichzeitig vergleichsweise hoher Lichtdurchlässigkeit und Biegefestigkeit. Damit empfiehlt sich das Material vorbehaltlos und flexibel für ein besonders breites Indikationsspektrum.

### INDIKATIONEN

- Inlays
- Onlays
- Veneers
- Teilkronen
- Monolithisch-vollanatomische und teil- oder vollverblendete Kronen und Brücken (bis 16 Glieder)
- Individuelle Aufbauten für den Front- und Seitenzahnbereich auf natürlichen Zahnfeilern und Implantaten

### WEITERE VORTEILE

- Gute Transluzenz von >45 %
- Biegefestigkeit > 1.150 MPa
- Vielseitige Flexibilität für alle Indikationen

### TYPEN

- Multilayer compact
- Monochrom weiß  
(in den Höhen 10, 12, 14, 16, 18, 20 und 25 mm erhältlich)

### MULTILAYER COMPACT

| Farben | Höhen             |
|--------|-------------------|
| A 1-3  | 14, 18, 20, 25 mm |
| A 3-4  | 14, 18, 20, 25 mm |
| B 1-2  | 14, 18, 20, 25 mm |
| B 3-4  | 14, 18, 20, 25 mm |
| C 1-2  | 14, 18, 20, 25 mm |
| C 3-4  | 14, 18, 20, 25 mm |
| D 2-4  | 14, 18, 20, 25 mm |
| OM 1-3 | 14, 18, 20, 25 mm |



*priti®multidisc ZrO<sub>2</sub> monochrom  
Extra Translucent in Weiß, 14-gliedrige Brücke*



### PRITI®TIPP

Die richtigen  
CAD/CAM Einstellungen  
für Ihre Restauration:

